

- 1 Steinzeug-Spitzende DN150/160
- 2 Übergang v. Steinzeug-Spitzende DN150/160 auf KG-PVC-Rohr Spitzende DN150 (z.B. AC2001)
- 3 Steinzeug-Muffenende DN150/160
- 4 Übergang v. KG-PVC-Rohr DN150/160 auf Steinzeug-Muffenende DN150/160 (KGUSM)
- 5 KG-PVC-Rohr Überschiebmuffe DN 150/160
- 6 RKS100 DN 150/160 Spitzende (wie KG-PVC-Rohr)
- 7 KG-PVC-Rohr Spitzende DN150/160

# RKS100 Rückstauautomat DN150/160

Anschlussoptionen

